

**DNMG 150604, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Spånbryder	PQ
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Type	PV720
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning