

**TNMG 160404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spån Bryder	PQ
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Type	PV720
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning