

**TNMG 160408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Type	PV720
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	PQ
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning