

**CC.T 060202, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Spånryder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Type	PV720
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning