

**CCMT 060204, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Spånryder	GK
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning