

**CC.T 09T304, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Type	PV720
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånryder	GK
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning