

**CCMT 120404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Spånbrøder	GK
Type	PV720
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 120404
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning