

**DC.T 070202, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Spånbrøder	HQ
Type	PV720
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 070202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning