

**DC.T 11T304, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Spånryder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning