

**DCMT 070204, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	PV720
Spånryder	GK
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning