

**DC.T 11T308, Type: PV720****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260492 PV720 |
| GTIN | 4960664726851 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Type | PV720 |
| Primær anvendelse | P |
| Spånbrøder | GK |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 3 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 270 m/min |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | Cermet |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 |
| Antal skift/skær | 2 |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |