

**VBMT 110308, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånryder	HQ
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110308
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning