



XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 200-225mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 200-225
GTIN	5051102001353
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionssskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	115 mm
Måledybde med forlænger	265 mm
Mål a	0,5 mm

Måleområde	200 - 225 mm
Fejlgrænse	0,008 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 300 mm	022500 300
---	------------

Tilbehør

Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 225 mm	484030 225
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 210 mm	484030 210