



## XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 25-35mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

#### Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

#### Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

#### Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

### Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	80 mm
Måleområde	25 - 35 mm
Mål a	0,5 mm

Måledybde med forlænger	230 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 4/150	428510 4/150
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm	484030 32
Målebakkesæt3 dele Måleområde 25-35 mm	428745 25-35
Returfjedersæt3 dele Måleområde 25-35 mm	428746 25-35