



## XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 80-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionssskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

#### Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

#### Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

#### Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

### Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	100 mm
Måledybde med forlænger	250 mm
Måleområde	80 - 100 mm

Mål a	0,5 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm	484030 85
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Reservemålehoved XT Måleområde 80-100 mm	428605 80-100
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 5/150	428510 5/150
Målebakkensæt3 dele Måleområde 80-100 mm	428745 80-100
Returfjedersæt3 dele Måleområde 80-100 mm	428746 80-100