



## Vertikalspænder med vandret fod, rustfri, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376505 1
GTIN	4020772008888
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hel højde	98 mm
Borings-Ø d	4,5 mm
Hulafstand f	22,5-26 mm

Hel længde	61 mm
Trykskrue	M5×30 mm
Hulafstand e	16 mm
Holdekraft P2	1100 N
Holdekraft P1	600 N
Type	6800NIJ
Spændehøjde H	19 mm
Produkttype	Vertikalspænder