



## Vertikalspænder med vandret fod, rustfri, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376505 2
GTIN	4020772008895
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	20 mm
Hel højde	140 mm
Borings-Ø d	5,5 mm

Trykskrue	M6×35 mm
Holdekraft P1	800 N
Holdekraft P2	1200 N
Hel længde	78 mm
Hulafstand f	23-31 mm
Type	6800NIJ
Spændehøjde H	23 mm
Produkttype	Vertikalspænder