



Vertikalspænder med lodret fod, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376510 5
GTIN	4020772007850
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P2	5000 N
Holdekraft P1	3000 N
Borings-Ø d	8,5 mm

Hulafstand e	45 mm
Hel højde	301 mm
Trykskrue	M12×80 mm
Hel længde	195 mm
Type	6802J
Spændehøjde H	66 mm
Produkttype	Vertikalspænder