



## Vandretspændere med vandret fod, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376625 2
GTIN	4045197229922
Artikelklasse	32S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskrue.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	26 mm
Trykskrue	M6x40 mm
Hulafstand f	25 mm
Holdekraft P1	1200 N
Borings-Ø d	5,5 mm
Hel længde	163 mm
Holdekraft P2	1400 N
Hel højde	54 mm
Type	376625 2

Spændehøjde H	24 mm
Produkttype	Vandretspændere