



Vandretspændere med vinkelfod, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376640 3
GTIN	4020772008284
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Med vinkelfod til montage på siden.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand f	28,5 mm
Hel længde	206 mm
Holdekraft P1	1800 N
Borings-Ø d	6,8 mm
Trykskrue	M8×45 mm

Hel højde	86,5 mm
Hulafstand e	24 mm
Holdekraft P2	2500 N
Type	6833J
Spændehøjde H	40 mm
Produkttype	Vandretspændere