



Plejlstangsspænder med vendbart håndtag, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

376760 5

GTIN

4020772092641

Artikelklasse

35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhhærdet trykskrue.
- Hærdede bolte, vedligeholdelsesfrie sinterstålsbøsninger.
- Til stor spændekraft
- Basisenhed af tempergods, bruneret.

Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Basisenhedsbredde n

58 mm

Spændehøjde h op til midten af skruen	18 mm
Hulafstand m	41 mm
Hulafstand g	41 mm
Borings-Ø d	8,5 mm
Hulafstand l	35 mm
Holdekraft P - tryk og træk	12000 N
Basisenhedslængde f	135 mm
Trykskrue	M10×50 mm
Hulafstand k	8 mm
Vægt	1,65 kg
Spændeslag	50 mm
Samlet højde H	210 mm
Samlet længde L	250 mm
Type	6842PL
Produkttype	Plejlstangsspænder