



Vandretspændere med lodret fod, Type: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376630 0
GTIN	4020772008154
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	33 mm
Borings-Ø d	4,6 mm
Trykskrue	M4x25 mm
Hulafstand e	11,5-15,5 mm
Holdekraft P2	400 N
Holdekraft P1	250 N
Hel længde	79 mm

Type	6832J
Spændehøjde H	20 mm
Produkttype	Vandretspændere