



Vandretspændere med vandret fod, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376610 5
GTIN	4020772008109
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P1	3000 N
Hel længde	321 mm
Hulafstand e	41,5 mm
Trykskrue	M8×65 mm
Borings-Ø d	8,5 mm
Holdekraft P2	5000 N
Hulafstand f	41,5 mm

Hel højde	73 mm
Type	6830J
Spændehøjde H	46 mm
Produkttype	Vandretspændere