



## Vandretspændere med vandret fod, rustfri, Type: 0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376620 0
GTIN	4020772008932
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Holdekraft P2	400 N
Hel længde	79 mm
Hulafstand e	11,5-14,5 mm
Trykskrue	M4×25 mm
Hulafstand f	16 mm
Hel højde	23 mm
Borings-Ø d	4,6 mm

Holdekraft P1	250 N
Type	6830NIJ
Spændehøjde H	14,5 mm
Produkttype	Vandretspændere