



## Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt, Måleområde: 6-10mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428770 6-10   |
| GTIN                | 5051102120528 |
| Artikelklasse       | 46B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

### Teknisk beskrivelse

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Antal målehoveder | 2         |
| Tolerancering-Ø   | 8 mm      |
| Måleområde        | 6 - 10 mm |
| Fejlgrænse        | 0,004 mm  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Aflæsning   | 0,001 mm                        |
| Antal medfølgende batterier                       | 1                               |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032                   |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet                   |
| Norm  | DIN 863                         |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme                      |
| Interface   | RS232C-interface.               |
| Interface   | USB-interface                   |
| Måleværktøj                                       | digital                         |
| Emballage   | Stabil boks                     |
| Kalibrering                                       | S6                              |
| Produkttype                                       | Indvendigt 3-punkts måleapparat |

## Services

|   |             |
|---|-------------|
| KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt<br>Måleområde 6-10 mm | 020550 6-10 |
|---|-------------|

## Tilbehør

|  |               |
|--|---------------|
| Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 1/63  | 428510 1/63   |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm            | 484030 7      |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm            | 484030 9      |
| Tilslutningskabel, dupleks Type R2                   | 498951 R2     |
| Tilslutningskabel, dupleks Type USB2                 | 498951 USB2   |