

**Garant****Centreringskruestik, Kæbebredde A: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360130 80
GTIN	4045197642387
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Centreringskruestik til fleksibel brug.

- **Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Variabel centrumindstilling  $\pm 0,02$  mm.**
- **Hærdede funktionsflader.**
- **Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitring.**

**Fordel:**

Multifunktionel anvendelse.

- **Fleksibel lav vægt.**

**Anvendelse:**

Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af ræmner.

**Passer til:**

Multispændeskinne nr. 360080 og 360110.

**Leveringsomfang:**

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.

**Specialtilbehør:**

Spændebakkevarianter nr. 360135 – 360151.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	110 mm
Vægt	2,5 kg
Afstand	22 mm
Moment	40 Nm
Højde	50,2 mm
Kæbebredde A	80 mm
Spændekraft op til maks.	17 kN
Bredde	80 mm
passer til farvekode	ZC 80
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360141 80
Centrerings-/adapterplade Type T2	360132 T2
Spændebolt til centreringskruestik Type 18M12/120	360131 18M12/120
Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360142 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360137 80
Spændebolt til centreringskruestik Type 18M12/138	360131 18M12/138
Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360140 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360138 80
Centrerings-/adapterplade Type T1	360132 T1
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360135 80
Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360143 80
Påsætningsbakker, bløde Til type 80	360146 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360136 80
Prismebakker – par Til type 80	360148 80
Påsætningsbakker, bløde Til type 80	360145 80
Konsol til centreringskruestik Til type 80	360152 80

