



Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt, Måleområde: 20-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

Teknisk beskrivelse

Antal målehoveder	3
Tolerancering-Ø	20 / 35 mm
Måleområde	20 - 50 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 4/150	428510 4/150
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22