



Indvendig mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 150-175mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 428800 150-175 |
| GTIN | 7630041108262 |
| Artikelklasse | 45A |

Beskrivelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Måleflader i hårdmetal (HV5–1300).

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Måleområde | 150 - 175 mm |
| Standardmåledybde | 81 mm |
| Måledybde med maks. forlænger | 1581 mm |
| Mål a | 26 mm |
| Fejlgrænse | 0,007 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Norm | DIN 863 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |
| Måleværktøj | analog |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022500 200 |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm | 484030 160 |
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/500 | 428802 5/500 |
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/150 | 428802 5/150 |