



Digital indvendig XTL-hurtigmåler, Måleområde: 65-80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	80 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Mål a	0,5 mm
Måleområde	65 - 80 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75