

**Sinusbord med permanent-magnetspændeplade, Polpladelængde: 350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380700 350
GTIN	4045197310750
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
- Med permanent-magnetspændeplade nr. 380500.
- Drejning om længdeaksen.
- Drejeområde 0 – 45°. Vinkelnøjagtighed ± 5 s. Underlægningsmål ved 0° = 3 mm.
Planparallelitet $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Med tværpoldeling 0,5 mm messing / 1,4 mm stål.
- Maksimal præcision og ekstremt flad konstruktion.

Anvendelse:

Til slibe- og eroderingsarbejder

Leveringsomfang:

Inkl. trækasse og sinus-omregningstabel fra grader/minutter til mm.

Teknisk beskrivelse

Vægt	35 kg
Højdetolerance	0 / -2 mm
Polpladelængde	350 mm
Bredde	150 mm
Grundpladens bredde	165 mm

Polpladens slidstyrke	8 mm
Nominel magnetkraft	80 N/cm ²
Grundpladens længde	390 mm
Magnetfelthøjde	6 mm
Højde ved 0°	87 mm
Produkttype	Magnetspændeplade