




Permanent-magnetspændeplade, tværpolding, Polpladelængde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380100 500
GTIN	4045197310651
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

- Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
- TÆND-SLUK med håndtag.
- I SLUKKET-stilling sørger et svagt modfelt for lettere aftagning af emnerne.
- Udstyret med langs- og tværanslag.
- Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.
- Magnetfeltet dannes uden spredning, så magnetisering af emnet forhindres.

Anvendelse:

- Egnede til vanskelig spåntagning som fræsning ved skrubning.
- Til små, mellemstore og større emner, også med ru eller ujævn overflade.

Teknisk beskrivelse

Højde	59 mm
Bredde	200 mm
Polpladens slidstyrke	5 mm
Vægt	44 kg
Nominal magnetkraft	150 N/cm ²
Højdetolerance	+0,5 / -2 mm
Polpladelængde	500 mm

Magnetfelthøjde	12 mm
Produkttype	Magnetspændeplade