

**Mahr****Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 6-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Hurtigdrev med integreret kobling. Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet**. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

**Leveringsomfang:**

Indvendige mikrometerskruer nr. 428900 med tilhørende indstillingsringe.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	6 - 12 mm
Antal mikrometerskruer	3
Antal indstillingsringe	2
Tolerancering-Ø	8 / 10 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 10-12 mm	428900 10-12
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 8-10 mm	428900 8-10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 6-8 mm	428900 6-8
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9