

Mahr**Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 20-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Hurtigdrev med integreret kobling. Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borerhullet**. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428900 med tilhørende indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	20 - 50 mm
Tolerancering-Ø	25 / 40 mm
Antal indstillingsringe	2
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
-------------------------------------------------------------------	--------------

Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 40-50 mm	428900 40-50
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 20-25 mm	428900 20-25
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 23 mm	484030 23
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 30-40 mm	428900 30-40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 25-30 mm	428900 25-30