


**Permanent-magnetspændeplade, tværpolding, Polpladelængde: 350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380100 350
GTIN	4045197310637
Artikelklasse	33S

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
- TÆND-SLUK med håndtag.
- I SLUKKET-stilling sørger et svagt modfelt for lettere aftagning af emnerne.
- Udstyret med langs- og tværanslag.
- Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.
- Magnetfeltet dannes uden spredning, så magnetisering af emnet forhindres.

**Anvendelse:**

- Egnede til vanskelig spåntagning som fræsning ved skrubning.
- Til små, mellemstore og større emner, også med ru eller ujævn overflade.

**Teknisk beskrivelse**

Polpladelængde	350 mm
Nominel magnetkraft	150 N/cm <sup>2</sup>
Vægt	24 kg
Magnetfelthøjde	12 mm
Højde	56 mm
Bredde	150 mm
Polpladens slidstyrke	5 mm

Højdetolerance	+0,5 / -2 mm
Produkttype	Magnetspændeplade