

**Sinusbord med permanent-magnetspændeplade, Polpladelængde: 175mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 380700 175 |
| GTIN | 4045197310736 |
| Artikelklasse | 33S |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
- Med permanent-magnetspændeplade nr. 380500.
- Drejning om længdeaksen.
- Drejeområde 0 – 45°. Vinkelnøjagtighed ± 5 s. Underlægningsmål ved 0° = 3 mm.
Planparallelitet $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Med tværpoldeling 0,5 mm messing / 1,4 mm stål.
- Maksimal præcision og ekstremt flad konstruktion.

Anvendelse:

Til slibe- og eroderingsarbejder

Leveringsomfang:

Inkl. trækasse og sinus-omregningstabel fra grader/minutter til mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|----------------------|
| Grundpladens længde | 215 mm |
| Grundpladens bredde | 115 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Magnetfelthøjde | 6 mm |
| Nominel magnetkraft | 80 N/cm ² |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Højde ved 0° | 77 mm |
| Vægt | 10 kg |
| Polpladelængde | 175 mm |
| Højdetolerance | 0 / -2 mm |
| Polpladens slidstyrke | 8 mm |
| Produkttype | Magnetspændeplade |