



Trinbakke fast, Til type: 200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361420 200
GTIN	4250364401135
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Bakke fast.

Str. 90, 125 og 160 med '**klik**'-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Gevind til montering af HD-bakker, ved størrelserne 125 og 160.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringskruer. 1 trinbakke.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde b	200,4 mm
Højde, h ₁	25 mm
passer til farvekode	TC

passer til farvekode	LC
passer til farvekode	NC8
Til type	200
Længde, l_1	54 mm
Kæbelængde l	104 mm
Kæbehøjde h	60 mm
Produkttype	Skruestikkæbe