

Mitutoyo**Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	25 - 50 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	6 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks.
måleområde 50 mm

022360 50

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm

484030 32

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm

484030 46

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm

484030 30

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm

484030 38

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm

484030 44

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm

484030 42

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm

484030 26

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm

484030 35

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm

484030 40

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm

484030 36

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm

484030 45

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm

484030 34

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm

484030 28

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm

484030 25

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm

484030 50