



Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 6-10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. „Mikro“-udførelse med forbedret opløsning på 2 µm.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	8 mm
Antal indstillingsringe	1
Måleområde	6 - 10 mm

Antal mikrometerskruer	2
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Tilbehør

XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 8-10 mm	428500 8-10
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Reservemålehoved XT Måleområde 8-10 mm	428605 8-10
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 1/63	428510 1/63
Reservemålehoved XT Måleområde 6-8 mm	428605 6-8
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 6-8 mm	428500 6-8
Målebakkesæt3 dele Måleområde 6-8 mm	428745 6-8
Returfjedersæt3 dele Måleområde 6-8 mm	428746 6-8
Målebakkesæt3 dele Måleområde 8-10 mm	428745 8-10
Returfjedersæt3 dele Måleområde 8-10 mm	428746 8-10