



XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 125-150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	125 - 150 mm
Måledybde med forlænger	265 mm
Standardmåledybde	115 mm

Mål a	0,5 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 130 mm	484030 130
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
Målebakkesæt3 dele Måleområde 125-150 mm	428745 125-150
Returfjedersæt3 dele Måleområde 125-150 mm	428746 125-150