

**CNMG 120412, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	PV720
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Spånbrøder	PG
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning