

**DNMG 150608, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	PV720
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	PQ
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning