

**VNMG 160408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 520 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PV720
Spånryder	PQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160408
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning