

**WNMG 080404, Type: PV720****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252012 PV720  |
| GTIN                | 4960664726592 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                  |
|--|------------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2 mm       |
| Tilspænding $f$                          | 0,07 - 0,3 mm/o  |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm           |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 110 - 490 m/min  |
| Type                                     | PV720            |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig     |
| Spånbryder                               | HQ               |
| Primær anvendelse                        | P                |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale                           | Cermet           |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | WNMG 080404      |
| Antal skift/skær                         | 6                |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning