

**WNMG 080408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	HQ
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PV720
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning