

**CC.T 060204, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	PV720
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 060204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning