

**CC.T 09T302, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Spånryder	HQ
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning