

**CC.T 09T304, Type: PV720****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260097 PV720 |
| GTIN | 4960664723393 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | PV720 |
| Primær anvendelse | P |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Spånryder | HQ |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 270 m/min |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | Cermet |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 |
| Antal skift/skær | 2 |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |