

**CCMT 120408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Spånbrøder	GK
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning