

**DC.T 070204, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Type	PV720
Spån Bryder	HQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning