

**DCMT 11T308, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	PV720
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	HQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning